

Dreidornzange SES® Serie KP
Extraleicht aus PLIO®-Carbox
Für das SES® Abbindeverfahren



KP

Diese Zangen dienen ausschliesslich zum Verarbeiten von Original Helavia- und Silavia-Tüllen.

• **Dreidornzange SES-KP 1** (für max. Kabel-Ø 4,5 mm)
Für Tüllen A0 - A1 - A1bis

- PLIO-Carbox Druckguss
- Auch für Frauenhände geeignet
- Ergonomisch konzipiert
- Ultraleichtes Werkzeug
- Farbe schwarz
- Robustes Werkzeug
- Leicht und handlich
- Dorne gehärtet und poliert
- Austauschservice



Typ	Art. Nr.	Anzahl	Dorne	Zange	Gewicht g	
			Länge mm	Höhe x Breite mm		
KP1	0410 0133 000	3	23	140x125	119	1

• **Dreidornzange SES-KP 2** (für max. Kabel-Ø 9 mm)
Für Tüllen A1 - A1bis - A1K - A2 - A2K - A3

Gleiche Zange wie die KP 1, mit grösseren Dornen, für Helavia- und Silavia-Tüllen A1 bis A3.



Typ	Art. Nr.	Anzahl	Dorne	Zange	Gewicht g	
			Länge mm	Höhe x Breite mm		
KP2	0410 0134 000	3	30	140x125	120	1

• **Dreidornzange SES-KP 3** (für max. Kabel-Ø 15 mm)
Für Tüllen A2 - A2K - A3 - A4 - A5

Gleiche Zange wie die KP 2, mit grösseren Dornen, für Helavia- und Silavia-Tüllen A2 bis A5 (bis max. bis Ø 15 mm).



Typ	Art. Nr.	Anzahl	Dorne	Zange	Gewicht g	
			Länge mm	Höhe x Breite mm		
KP3	0410 0135 000	3	40	140x125	123	1

AWM Weidner
 Kettemerstr. 25
 70794 Filderstadt
 Tel.: 0049 711 7009503
 Fax: 0049 711 7009504
 info@awm-weidner.de
 www.awm-weidner.de

Dreidornzange SES® Serie KP für grosse Tüllen
Extraleicht aus PLIO®-Carbox
 Für das SES® Abbindeverfahren



KP

Diese Zangen dienen ausschliesslich zum Verarbeiten von Original-Helavia- und Silavia-Tüllen.

• **Dreidornzange SES-KP 4** (für max. Kabel-Ø 28 mm)
 Für Tüllen A5 - A8 - A9 - A10

- PLIO-Carbox Druckguss
- Auch für Frauenhände geeignet
- Ergonomisch konzipiert
- Ultraleichtes Werkzeug
- Farbe schwarz
- Robustes Werkzeug
- Leicht und handlich
- Dorne gehärtet und poliert
- Austauschservice



Entspricht in der Funktion der KP3, lediglich der Zangenkörper und die Zangendorne sind für einen Kabel Ø bis 28 mm angepasst.

Typ	Art. Nr.	Anzahl	Dorne		Zange Höhe x Breite mm	Gewicht g	
			Länge mm				
KP4	0410 0145 000	3	56		150x145	149	1

**Gleitmittel für HELAVIA®
 und SILAVIA Gummitüllen**

LUB2



Zur leichten Montage unserer Gummitüllen A5 bis A10 mittels der SES-Montagezangen.

Das Gleitmittel LUB 2 ist in 3 dl Blechdosen lieferbar. Am Schraubverschluss ist ein Pinsel befestigt. Diese Einrichtung erleichtert die richtige Dosierung auf die Dorne unserer Dreidorn-Sprezzangen.

Es ist zu beachten, dass die Dorne nur mit sehr wenig LUB 2 benetzt werden dürfen.

LUB 2 ist eine speziell von uns entwickelte Schmierflüssigkeit, die weder Kautschuk noch Kunststoffe angreift.

LUB 2 enthält keine hautunfreundlichen Stoffe.



Typ	Art. Nr.	
LUB 2	0707 0001 000	2,5 dl Dose mit Pinsel

AWM Weidner
 Kettnerstr. 25
 70794 Filderstadt
 Tel.: 0049 711 7009503
 Fax: 0049 711 7009504
 info@awm-weidner.de
 www.awm-weidner.de

